HDC - kapsling
HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



RockStar® HighPower kapslingar är tillverkade av höghållfast tryckgjuten aluminium och erbjuder perfekt skydd mot hårda miljöförhållanden tack vare vår kontinuerliga optimering. Kapslingen i flera delar ger användarna möjlighet att undersöka arbetsprocesser ner till det sista steget i arbetsflödet.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC IP68 HP 24B A
Art.nr.	1120040000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 8, Skyddsklass: IP68, IP69K, Chassikåpa, Skruvförslutning, Standard
GTIN (EAN)	4032248901418
Frp	1 Stück

HDC - kapsling
HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	72 mm	Byggbredd (tum)	2,835 inch
Höjd	49,8 mm	Bygghöjd (tum)	1,961 inch
Djup	216 mm	Byggdjup (tum)	8,504 inch
Nettovikt	643 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-50 °C ... 120 °C

Allmänna data

EMC-kapslingar	Ja	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Serie	HighPower	Skyddsklass	IP68, IP69K
Yta	Pulverlack		

Utförande

Bygelutförande	Skruvförslutning	Byggform	Standard
Byggstorlek	8	Tätning	Silikongummi
Typ	Chassi (genomföring)	Utförande kapsling	Chassikåpa
Utförande låssystem	Skruvförslutning	Överdel/Underdel/Lock	lower part

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktlansering	Kapslingar
Typ	Chassi (genomföring)		

General data

Byggstorlek	8	Skyddsklass	IP68, IP69K

Material

Färgkod	svart

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Godkännanden

Godkännanden	EAC
ROHS	Uppfyllelse

HDC - kapsling
HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN

HDC - kapsling
HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

