SAIL-7/8BG-4-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com





Givar-/ställdonsledningar används för anslutning av givare och ställdon och för data- eller spänningsöverföring i en rad olika applikationer. Den formgjutna ledningen erbjuder en ansluten och testad anslutning av kontaktdonet till den fabriksanslutna ledningen. Ledningarna kan bli utsatta för en mängd olika driftvillkor såsom fukt, damm, värme, kyla, stötar och vibration. 7/8"-ledningarna används generellt för spänningsförsörjning.
Om det är något du inte har hittat eller behöver du rådgivning? Kontakta oss!

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIL-7/8BG-4-1.5U
Art.nr.	1292140150
Artikelbeteckning	Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, 7/8", Antal poler : 4 (3 + PE), 1.5 m, Hylsa, rak, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
GTIN (EAN)	4050118087895
Frp	1 Stück

SAIL-7/8BG-4-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	194 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tekniska data för kabel

Antal poler	4 (3 + PE)	Ledararea	1,5 mm²
Ytterdiameter	8 ± 0.2 mm	Kabellängd	1,5 m
Skärmad	Nej	Isolering	TPM
Färkodning	brun, vit, blå, svart	Mantelmaterial	PUR
Mantelfärg	svart	Halogener	Nej
Temperaturområde, rörligt	-20...80 °C	Temperaturområde, fast lagd	-50...80 °C
Mantel i enlighet med UL AWM-stil	20234 (80 °C / 1000 V)	Släpkedjetålighet	Nej
Vridtålighet	0 °/m	Böjradie min, rörlig	7,5 x kabeldiameter
Säker mot svetsstänk	Nej	Hybridkabel	Nej
Bestrålning tvärbunden	Nej	Konfigurerbar kabellängd	Nej

Allmänna tekniska data

Utförande	Hylsa, rak	Anslutningsgänga	7/8"
Kapslingsmaterial	PUR	Material låsring	Zinkpressgjutning
Kodering	ingen	Skyddsklass	IP68, i åtdraget tillstånd
Kontaktyta	Au (guld)	LED	Nej
Märkspänning	300 V	Märkström	9 A
Isolationshållfasthet	10^8 Ω	Temperaturområde kapsling	-40...+125 °C
Stickcykler	≥ 100	Nedsmutsningsgrad	3
bockad	Nej		

Normer

Certifikat-Nr. (cULus)	E307231

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC001855
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-06-03-11
eClass 9.1	27-06-03-11		

Godkännanden

Godkännanden	c UL us LISTED
ROHS	Uppfyllelse

Skapandedatum den 9 juli 2019 18:39:10 CEST

SAIL-7/8BG-4-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD

SAIL-7/8BG-4-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Straight socket

Polschema



Socket

Kopplingsbild



Det idealiska verktyget: Screwty ® med momentfunktion



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F