



Komfortgriff

Mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1
Nur für Anwendung im Bereich **VW, Audi, SEAT, SkodaAuto**.

Lieferung ohne Schlüssel.
Länge: 295 mm.
Andere VW-Schließungen auf Anfrage.

Ausführung	Best.-Nr. TS
RAL 7032	8611.040
RAL 7035	8611.045

! Zusätzlich wird benötigt:

Griffadapter für Montage an Sichttür TS, Tür unten PC-TS, Designtür IW, Sichttür IW, siehe Seite 934.
Befestigungsadapter für Montage an Design-Sichttür 180°, siehe Seite 935.



Komfortgriff

für Profilhalbzylinder

Vorbereitet für den Einbau von handelsüblichen Profilhalbzylindern, 40 bzw. 45 mm Gesamtlänge, nach DIN 18 252 sowie SZ Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze, siehe Seite 948, und Profilhalbzylinder, siehe Seite 957.
Länge: 302 mm.

Ausführung	Best.-Nr. TS
RAL 7032	8611.060
RAL 7035	8611.070
RAL 8019	8611.270
RAL 9005	8611.360
Matt vernickelt	8611.340

! Zusätzlich wird benötigt:

Griffadapter für Montage an Sichttür TS, Tür unten PC-TS, Designtür IW, Sichttür IW, siehe Seite 934.
Befestigungsadapter für Montage an Design-Sichttür 180°, siehe Seite 935.



Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze

- Zum Einbau in
- den Komfortgriff für Profilhalbzylinder, siehe oben,
 - Ergoform-S Standard, siehe Seite 953
 - Klapphebelgriff für CM, siehe Seite 949

Ausführung	Best.-Nr. SZ
Sicherheits-Einsatz Schließung Nr. 3524 E	2467.000¹⁾
Druckknopf-Einsatz	2468.000
Sicherheits- und Druckknopf-Einsatz, Schließung Nr. 2123; andere Schließung nicht möglich	2469.000¹⁾

¹⁾ mit 2 Schlüsseln

↔ Alternativ kann eingesetzt werden:

Profilhalbzylinder, siehe Seite 957.



Komfortgriff

Vorbereitet für Verschluss-System ASSA.
Länge: 302 mm.

Ausführung	Best.-Nr. TS
RAL 7032	8611.050
RAL 7035	8611.280

! Zusätzlich wird benötigt:

Griffadapter für Montage an Sichttür TS, Tür unten PC-TS, Designtür IW, Sichttür IW, siehe Seite 934.
Befestigungsadapter für Montage an Design-Sichttür 180°, siehe Seite 935.