SAI-4/6/8-MHF 4P PUR34M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



M12 Fördelare finns i alla möjliga utföranden. De 4,6 eller 8 M12 kontaktplatserna är 4 eller 5 poliga. Utgångskabelanslutningen kan väljas antingen med fastmonterad kabel, med kåpa för egen anslutning eller med M23 stickanslutning. Dessutom finns ett antal special utföranden. Så finns det 1 till 1 fördelare för fritt val av anslutningar eller fördelare som är godkända för Ex Zone 1.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-4/6/8-MHF 4P PUR34M
Art.nr.	1791453400
Artikelbeteckning	Sensor/Aktuator-Passiv-Fördelare, Kåpversion, 34 m, Nej
GTIN (EAN)	4032248221158
Frp	1 Stück

SAI-4/6/8-MHF 4P PUR34M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	3 372 g

Temperaturer

Drifttemperatur	-

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Anslutningsdata

Förskruvningar	M 20	Fördelarutgång	Kåpversion

Allmänna tekniska data

Antal poler	4	Nedsmutsningsgrad	3
LED	Nej		

Elektriska data

Max. strömbelastbarhet per spår	4 A

Materialdata

Fördelarmaterial	Plast	Kontaktmaterial	CuZn

Tekniska data för kabel

Kabellängd	34 m	Antal poler	4

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC002585
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-01-08
eClass 9.1	27-44-01-08		

Godkännanden

Godkännanden	EAC
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN