"SAISW-4/9-7/8""""

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.
Han- och honkontakter för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik. Runda kontakter i 7/8"-utförande kan överföra stora mängder energi.
Skruvanslutningen kan användas i en mängd olika applikationer. Med denna teknologi kan ledaren, alternativt med ändhylsor, kopplas in i anslutningselementen och fästas med en skruv. Den är den klassiska och billigaste anslutningstekniken som även fungerar med flera ledare i en anslutning.

Allmänna beställningsdata

Typ	"SAISW-4/9-7/8""""
Art.nr.	1808830000
Artikelbeteckning	Fritt anpassningsbara stiftlister, 7/8", Stift, vinklat
GTIN (EAN)	4032248281367
Frp	1 Stück

"SAISW-4/9-7/8""""

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	57 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max	85 C°	Driftstemperatur, min.	-20 °C
Drifttemperatur	-20 °C...85 C°	Lagertemperatur	

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	1,5 mm²	Anslutningsarea min.	0,14 mm²
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Antal poler	4
Förskruvningar	PG 9	Isolationshållfasthet	10^8 Ω
Kabeldiameter max.	8 mm	Kabeldiameter min.	6 mm
Kapslingsmaterial	PBT	Kodering	ingen
Kontaktyta	förgylld	Material låsring	Zinkpressgjutning
Märkspänning	250 V	Märkström	9 A
Nedsmutsningsgrad	3	Skärmanslutning	Nej
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 50
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 ° C		

Normer

Certifikat nr (cURus)	E307231

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000516	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 5.1	27-25-02-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Godkännanden

Godkännanden	c UL us
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	Manual
Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

Skapandedatum den 9 juli 2019 19:22:05 CEST

"SAISW-4/9-7/8""""

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar



