HDC - kapsling
HDC 16D SLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.
Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.
Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande.
Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.
Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 16D SLU 1M25G
Art.nr.	1900880000
Artikelbeteckning	HDC - kapsling, Byggstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 25
GTIN (EAN)	4032248521111
Frp	1 Stück

HDC - kapsling
HDC 16D SLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	71,7 mm	Byggbredd (tum)	2,823 inch
Höjd	74 mm	Bygghöjd (tum)	2,913 inch
Montagemått bredd	70 mm	Montagemått höjd	45 mm
Nettovikt	309 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Allmänna data

EMC-kapslingar	Nej	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Material låselement	Rostfritt stål	Skyddsklass	IP65
Yta	Pulverlack		

Mått

Bredd C1 - sockel	54,5 mm	Bredd kapsling	43 mm
Höjd kapsling B	74 mm	Höjd sockel B1	5 mm
Hålavstånd längd A2	70 mm	Kabelingång	med gänga
Längd kapsling	60 mm		

Utförande

Antal kabelingång på sidan	1	Antal kabelingång uppe	0
Bygelutförande	Längsbygel	Byggform	hög
Byggstorlek	3	Gänga (inre)	M 25
Kabelingång	med gänga	Lämplig för ModuPlug®	Ja
Storlek på kabelinföringar	M 25	Tätning	NBR
Typ	Sockelkåpa	Utförande kapsling	Sockelkåpa
Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen	Överdel/Underdel/Lock	lower part

Design

Produktfamilj	HDC - kapsling	Produktlansering	Kapslingar
Typ	Sockelkåpa	Kabelingång	med gänga

General data

Storlek på kabelinföringar	M 25	Typ av förregling	Längsbygel
Byggstorlek	3	Skyddsklass	IP65

Material

Färgkod	grå

HDC - kapsling
HDC 16D SLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP