# HDC - kapsling
# HDC 04A DODL 1LB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.
Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.
Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande.
Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.
Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

## Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Typ | HDC 04A DODL 1LB |
| Art.nr. | 1963690000 |
| Artikelbeteckning | HDC - kapsling, Byggstorlek: 1, Skyddsklass: IP65, Lock för kapslingsöverdel, Tvärförregling på underdelen, Standard |
| GTIN (EAN) | 4032248645961 |
| Frp | 1 Stück |

# HDC - kapsling
# HDC 04A DODL 1LB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bredd | 36,5 mm | Byggbredd (tum) | 1,437 inch |
| Höjd | 25 mm | Bygghöjd (tum) | 0,984 inch |
| Nettovikt | 30 g | | |

### Temperaturer

| | |
|---|---|
| Gränsvärde, temperatur | -40 °C ... 125 °C |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Allmänna data

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMC-kapslingar | Nej | Kapslingsmaterial | Aluminiumpressgjutgods |
| Material låselement | Rostfritt stål | Skyddsklass | IP65 |
| Yta | Pulverlack | | |

### Mått

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bredd kapsling | 26,8 mm | Höjd kapsling B | 18 mm |
| Kabelingång | för stiftinsats | Längd kapsling | 31 mm |

### Utförande

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bygelutförande | Överkopplingsbygel | Byggform | Standard |
| Byggstorlek | 1 | Kabelingång | för stiftinsats |
| Lämplig för ModuPlug® | Nej | Utförande kapsling | Lock för kapslingsöverdel |
| Utförande låssystem | Tvärförregling på underdelen | Överdel/Underdel/Lock | Lock |
| Övertäckning | utan lock | | |

### Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktfamilj | HDC - kapsling | Produktlansering | Kapslingar |
| Kabelingång | för stiftinsats | | |

### General data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Byggstorlek | 1 | Skyddsklass | IP65 |

### Material

| | |
|---|---|
| Färgkod | grå |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000437 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 | | |

# HDC - kapsling
# HDC 04A DODL 1LB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| Godkännanden | |
| ROHS | Uppfyllelse |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Broschyr/Katalog | CAT 3 HDC 17/18 EN<br>FL FIELDWIRING EN |
| Teknikuppgifter | EPLAN, WSCAD |
| Teknikuppgifter Data | STEP |

# HDC - kapsling
# HDC 04A DODL 1LB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Ritningar

