

Datenblatt | Artikelnummer: 267-123

Buchsenteil; mit Rastfuß und PE-Direktkontakt; 3-polig; mit eingespritzter Polkennzeichnung; verschiebbar




www.wago.com/267-123





RoHS
 Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Farbe:



für Blechdicke 0,6 ... 1,0 mm



- ① Bohrlochdurchmesser 4,2 mm
 - ② Bohrlochdurchmesser 5,2 mm
- Bohrung für PE-Direktkontakt muss frei von Lack- und Oxydschichten sein.
Verwendung von lackierten Blechen auf Anfrage!

- 1) Bohrlochdurchmesser 4,2 mm
 - 2) Bohrlochdurchmesser 5,2 mm
- Bohrung für PE-Direktkontakt muss frei von Lack- und Oxydschichten sein.
Verwendung von lackierten Blechen auf Anfrage.

Artikelbeschreibung

—



- Flexibles, bedarfsgerechtes Steckverbindersystem durch Baukastensystem, 5- bis 11-polig
- Nachträgliche Systemerweiterung möglich
- Geringe Baugröße

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 2)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	4 kV
Bemessungsstrom	6 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 2) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 2

Anschlussdaten

Abisolierlänge	8 mm / 0.31 inch
Polzahl	3
Anzahl Anschlusstypen	1

Geometrische Daten

Breite	32 mm / 1.26 inch
Höhe ab Oberfläche	34 mm / 1.339 inch
Tiefe	32 mm / 1.26 inch

Werkstoffdaten

Farbe	weiß
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Klemmfederwerkstoff	Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi)
Kontaktwerkstoff	Elektrolytkupfer (Ecu)
Kontaktoberfläche	verzinkt
Brandlast	0.118 MJ
Gewicht	6.21 g

Umgebungsbedingungen

Temperaturbeständigkeit	105 °C
-------------------------	--------

Kaufmännische Daten

Verpackungsart	Beutel
----------------	--------

Ursprungsland	PL
GTIN	4044918499538
Zolltarifnummer	85366990990
Produktgruppe	8 (Leuchten- und Geräteklemmen)
eCl@ss 9.0	27-44-03-14
eCl@ss 8.0	27-44-03-14
ETIM 6.0	EC000458
ETIM 5.0	EC000458

Zulassungen / Zertifikate

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	CCA DEKRA Certification B.V.	NL-47718
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	71-100641
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	40032309

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	UL UL International Germany GmbH	E45171 vol. 2 sec. 14

Downloads

smartDATA

CAD Daten

3D Download 267-123	URL	Download
---------------------	---------------------	--------------------------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 Hansastr. 27
 32423 Minden
 Telefon: +49571 887-0
 E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.