

Artikelbeschreibung

- Flexibles Steckverbindersystem mit PUSH WIRE® -Anschluss
- Phasenvorwahl

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

| | |
|----------------------------------|--|
| Bemessungsspannung (III / 2) | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung (III / 2) | 4 kV |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Legende Bemessungsdaten | (III / 2) \triangleq Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 2 |

Anschlussdaten

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Anschlusstechnik | PUSH WIRE® |
| Abisolierlänge | 10 ... 11 mm / 0.39 ... 0.43 inch |
| Polzahl | 3 |
| Anzahl Anschlusstypen | 1 |

Geometrische Daten

| | |
|--------|----------------------|
| Breite | 25 mm / 0.984 inch |
| Höhe | 35,4 mm / 1.394 inch |
| Tiefe | 37 mm / 1.457 inch |

Werkstoffdaten

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Farbe | weiß |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierwerkstoff | Polyamid 66 (PA 66) |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V0 |
| Klemmfederwerkstoff | Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) |
| Kontaktwerkstoff | Elektrolytkupfer (Ecu) |
| Kontaktoberfläche | verzinkt |
| Brandlast | 0.139 MJ |
| Gewicht | 8.5 g |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------|--------|
| Temperaturbeständigkeit | 105 °C |
|-------------------------|--------|

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Beutel |
| Ursprungsland | DE |
| GTIN | 4044918507370 |




| | |
|-----------------|-------------|
| Zolltarifnummer | 85369010000 |
| eCl@ss 9.0 | 27-44-03-14 |
| eCl@ss 8.0 | 27-44-03-14 |
| ETIM 6.0 | EC000458 |
| ETIM 5.0 | EC000458 |

Zulassungen / Zertifikate

Länderspezifische Zulassungen

| Logo | Zulassung | Zertifikatsname |
|--|---------------------------------|-----------------|
|  | CSA DEKRA Certification B.V. | 70048855 |

UL-Zulassungen

| Logo | Zulassung | Zertifikatsname |
|--|--------------------------------------|-----------------|
|  | UR Underwriters Laboratories Inc. | E45172 |

Downloads

smartDATA

CAD Daten

| 3D Download 277-123 | URL | Download |
|---------------------|-----|----------|
| | | |

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 Hansastr. 27
 32423 Minden
 Telefon: +49571 887-0
 E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.