Crimpverktyg
HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pressverktyg för kontakter till Weidmüller RSV och DSTV-HD-Systems

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Typ	HTF RSV 12
Art.nr.	9013550000
Artikelbeteckning	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 14AWG, 12AWG, FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190002046
Frp	1 Stück

Crimpverktyg
HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	205 mm	Byggbredd (tum)	8,071 inch
vikt	445 g	Nettovikt	449,98 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tekniska data

Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	RSV- och DSTV-HD	Crimp-område, min	14 AWG
Crimp-område, max.	12 AWG		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpprofil 1, min.	14 AWG	Crimpart/-profil	FoderBcrimp
Crimpprofil 2, min.	12 AWG		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Godkännanden

Godkännanden	EAC

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Declaration of the Manufacturer
Teknikuppgifter	WSCAD

Crimpverktyg
HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

