SAK-serien
BS 25 IH/GN SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration



Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator
Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

Typ	BS 25 IH/GN SAKT1
Art.nr.	0335600000
Artikelbeteckning	SAK-serien, Montageset
GTIN (EAN)	4008190113490
Frp	50 Stück

SAK-serien
BS 25 IH/GN SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	5,5 mm	Byggbredd (tum)	0,217 inch
Höjd	5,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,217 inch
Djup	28,7 mm	Byggdjup (tum)	1,13 inch
Nettovikt	1,78 g	Diameter	3 mm

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Materialdata

Material	Stål	Färgkod	grön

Mått

Diameter	3 mm

Systemparametrar

Utförande	för rörlig överkopplingsskena

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	skruvad

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001741	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP