# SwitchMark
# SM 27/18 MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Avbildning liknande

SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med PrintJet PRO, MCP Plus plotter, MCP Basic eller MC-Mobilo märkningssystem.
• Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
• Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
• Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
• För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
• Hållare kan användas för tryckknappar Ø 22 mm från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Typ | SM 27/18 MC NE GR |
| Art.nr. | 1014640000 |
| Artikelbeteckning | SwitchMark, Apparatmärkning, 18 x 27 mm, SwitchMark-fäste, grå |
| GTIN (EAN) | 4032248723324 |
| Frp | 80 Stück |
| anpassad skrivare | 1324380000 |

# SwitchMark
# SM 27/18 MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bredd | 27 mm | Byggbredd (tum) | 1,063 inch |
| Höjd | 18 mm | Bygghöjd (tum) | 0,709 inch |
| Djup | 1 mm | Byggdjup (tum) | 0,039 inch |
| Nettovikt | 1,4 g | | |

### Allmänna data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Applikation/Tillverkare | SwitchMark-fäste | Bredd | 27 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 | Färgkod | grå |
| Halogener | Nej | Material | Polyamid 66 |
| Materialfärg enligt motståndskod | 8 | Temperaturområde för användning | -40…100 °C |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001288 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-37-12-25 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| ROHS | Uppfyllelse |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Programvara | M-Print PRO configuration file |
| Teknikuppgifter | EPLAN, WSCAD |
| Teknikuppgifter Data | STEP |

**SwitchMark**
**SM 27/18 MC NE GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Ritningar

