SlimFix Clip
SFC 3/12 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Avbildning liknande

SlimFix Clip kombinerar två fördelar: dess unika förslutningsmekanism erbjuder tillförlitligheten i en sluten märkhylsa med den enkla installationen av en öppen märkhylsa. Snäppmekanismen tillåter snabb och bekväm installation av märkningen även efter det att ledaren har installerats. SlimFix Clip är lämpliga för ledare och kablar med en yttre diameter av upp till 5 mm. Den generösa märkningsytan – upp till 30 mm – möjliggör långa teckensträngar. Halogenfritt material med brandklassificering V2

- Halogenfritt material
- Brandskyddsklass V2
- Snabbt, verktygslöst montage
- Märkning i beprövat MultiCard-format
- Finns i längderna 12 mm, 21 mm och 30 mm.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	SFC 3/12 MC NE RT
Art.nr.	1025240000
Artikelbeteckning	SlimFix Clip, Ledar- och kabelmärkning, 3.5 - 7 mm, 12 x 12.5 mm, röd
GTIN (EAN)	4032248746309
Frp	80 Stück
anpassad skrivare	1324380000
Alternativ produkt	1025550000

SlimFix Clip
SFC 3/12 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	12,5 mm	Byggbredd (tum)	0,492 inch
Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0,472 inch
Djup	11,3 mm	Byggdjup (tum)	0,445 inch
Nettovikt	1,31 g		

Allmänna data

Bredd	12,5 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Färgkod	röd	Halogener	Nej
Material	Polyamid 66	Materialfärg enligt motståndskod	2
Rekommenderade tillverkare	Maskinbyggnad	Teckenfältets storlek	12 x 5 mm
Temperaturområde för användning	-40…100 °C	Typ av märkning	neutral

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	10 mm²
Ledardiameter, min.	4 mm²	Ledarytterdiameter	3.5 - 7 mm
Ledarytterdiameter, max.	7 mm	Ledarytterdiameter, min.	3,5 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN
Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

SlimFix Clip
SFC 3/12 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

