IE-PP-V14P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V14P
Art.nr.	1058280000
Artikelbeteckning	Stickproppskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248799374
Frp	10 Stück

IE-PP-V14P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	8,97 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C		

Allmänna data

Färgkod	svart	Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0
Monteringstyp	Endast för inomhusbruk	Skyddsklass	IP67

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC002040
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-37-12-07
eClass 9.1	27-44-02-90		

Godkännanden

Godkännanden	EAC
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Teknikuppgifter	WSCAD