IE-BP-V14P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V14P
Art.nr.	1058310000
Artikelbeteckning	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248799404
Frp	10 Stück

IE-BP-V14P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	11,7 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C		

Allmänna data

Färgkod	svart	Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0
Monteringstyp	Endast för inomhusbruk	Skyddsklass	IP67

Normer

Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC002040
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-37-12-07
eClass 9.1	27-44-02-90		

Godkännanden

Godkännanden	c UL us LISTED
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S