Industriellt Ethernet
IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Hybrid 10pol. Insatser för stickkontakter var.1 /4 /5 /14

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300
Art.nr.	1096180000
Artikelbeteckning	Crimpkontakt, Stickkontakt, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152
Frp	300 Stück

Industriellt Ethernet
IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,27 g

Temperaturer

Drifttemperatur		Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Allmänna data

Ledardiameter, fintrådig, min.	0,2 mm²	Ledardiameter, fintrådig, max.	0,5 mm²

Elektriska egenskaper

Märkspänning	24 V

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC001121
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-09-90		

Godkännanden

Godkännanden	EAC
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Industriellt Ethernet
IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning

