Stand: 07.02.2012

Produktbeschreibung

Nutzen siehe SKINTOP® K-M ATEX plus blau



Anwendungsgebiete

• Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten.

Nutzen

• Nutzen siehe SKINTOP® K-M ATEX plus blau

Aufbau

• Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Stand: 07.02.2012

Technische Daten

Achtung

Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe

Beipackzettel

Zulassungen

IBExU08ATEX 1063 X Ex II 1D Ex tD A20 IP 6x Ex

II 2G Ex e II

Lieferfarbe

RAL 5015 blau

Material

Körper: Spezial Polyamid Dichtung: Spezial

Elastomer O-Ring: CR

Prüfungen

DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7

Schutzart

IP 68 - 10 bar

Temperaturbereich

-20°C bis +80°C

Artikelliste

| Artikel- | Artikelbez. | Klemmbereich | Gewinde | SW | Gesamtlänge | Gewindelänge |
|-------------|-------------------|--------------|----------|----|-------------|--------------|
| nummer | / Größe | ØF mm | М | mm | C mm | D mm |
| SKINTOP® KR | -M ATEX plus blau | | | | | |
| | KR-M 12 | | | | | |
| 54115405 | ATEX plus | 2-4 | 12 x 1,5 | 15 | 26,5 - 30 | 8,0 |
| | blau | | | | | |
| 54115415 | KR-M 16 | | | | | |
| | ATEX plus | 4-6 | 16 x 1,5 | 19 | 29 - 34 | 8,0 |
| | blau | | | | | |
| | KR-M 20 | | | | | |
| 54115425 | ATEX plus | 5-10 | 20 x 1,5 | 25 | 34 - 37 | 9,0 |
| | blau | | | | | |
| | KR-M 25 | | | | | |
| 54115435 | ATEX plus | 6-13 | 25 x 1,5 | 30 | 35 - 40 | 10,0 |
| | blau | | | | | |
| 54115445 | KR-M 32 | | | | | |
| | ATEX plus | 9-15 | 32 x 1,5 | 36 | 39 - 47 | 10,0 |
| | blau | | | | | |
| | KR-M 40 | | | | | |
| 54115455 | ATEX plus | 16-23 | 40 x 1,5 | 46 | 43 - 52 | 10,0 |
| | blau | | | | | |



Produktinformation

Seite 3 von 3

Stand: 07.02.2012

SKINTOP® KR-M ATEX plus blau

| | KR-M 50 | | | | | |
|----------|-----------|-------|----------|----|---------|------|
| 54115465 | ATEX plus | 22-29 | 50 x 1,5 | 55 | 54 - 62 | 12,0 |
| | blau | | | | | |
| 54115475 | KR-M 63 | | | | | |
| | ATEX plus | 29-39 | 63 x 1,5 | 66 | 59 - 71 | 12,0 |
| | blau | | | | | |

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.