ClipCard
CC 15/27 K MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Avbildning liknande

ClipCard apparatmärkning i MultiCard-format används för märkning av elinstallationer och omkopplingssystem, och erbjuder ett intressant alternativ till gravyr. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet PRO, plottern MCP Plus, MCP Basic och MC-Mobilo.

- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- Universell infästning
- Hållare (skruvbar eller med buntband)
- Skyltskena (självhäftande eller skruvbar)
- eller självhäftande skyltar

Observera att denna märkning inte är avsedd för utskrift med Speedmarking-Laser.

Allmänna beställningsdata

Typ	CC 15/27 K MC NE RT
Art.nr.	1288330000
Artikelbeteckning	ClipCard, Apparatmärkning, 15 x 27 mm, röd
GTIN (EAN)	4050118079661
Frp	80 Stück
Alternativ produkt	1876750000
anpassad skrivare	1324380000

ClipCard
CC 15/27 K MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	27 mm	Byggbredd (tum)	1,063 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0,591 inch
Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0,039 inch
Nettovikt	1,51 g		

Allmänna data

Bredd	27 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Färgkod	röd	Halogener	Nej
Limma	Dubbelsidig tejp	Material	Polyamid 66
Materialfärg enligt motståndskod	2	Rekommenderade tillverkare	Maskinbyggnad
Temperaturområde för användning	-40...60 °C	Utförande	självhäftande

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

ClipCard
CC 15/27 K MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

