OMNIMATE Power - Powerbus series
RSV1,6 KO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kopplar bara vad som hör ihop: Rätt anslutning på rätt ställe.
Kodningselementen och förvridningssäkringarna säkerställer en entydig tilldelning av anslutningselement i tillverkningsprocessen och vid hanteringen.
Kodnings- och förvridningsskyddselementen skjuts in innan bestyckningen eller under kabelkonfektioneringen.
Alternativen hos Weidmüller: konfigurera enkelt och individuellt online i variantkonfiguratorn och få färdigt förkodat.
En felbestyckning på kretskortet eller felanslutning av anslutningselement är inte längre möjligt.
Fördelen: Ingen felsökning vid tillverkningen och ingen felhantering av användaren.

Allmänna beställningsdata

Typ	RSV1,6 KO
Art.nr.	1567430000
Artikelbeteckning	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Koderelement, svart, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190169756
Frp	50 Stück
Produktparametrar	
Förpackning	Box

OMNIMATE Power - Powerbus series
RSV1,6 KO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,82 g

Packaging

Förpackning	Box	VPE-längd	15 mm
VPE-bredd	60 mm	VPE-höjd	80 mm

Materialdata

Isoleringsmaterial	PBT GF	Färgkod	svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, max.	55 °C	relativ fuktighet vid lagring, max	80 %
Driftstemperatur, min.	-50 °C	Driftstemperatur, max	100 °C
Temperaturområde Montage, min.	-25 °C	Temperaturområde Montage, max.	100 °C

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard	IEC 60664-1, IEC 61984

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 6.0	EC002638
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-26-92-02
eClass 7.1	27-44-92-03	eClass 8.1	27-44-92-03
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

Anmärkningar

Anmärkningar	
IPC-konformitet	Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	MB DEVICE MANUF. EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Declaration of the Manufacturer

Dimensions without tolerances are no check dimensions

The English version is binding







M1:1



order number	colour	title	usage
1545710000	black	BLZ-KO SW	socket block / pin header black
1573010000	orange	BLZ-KO OR	socket block / pin header orange

General tolerance:
DIN ISO 2768-mK

RoHS COMPLIANT

92434/0
10.04.17 HERTEL_S 16
.
Modification

. .

Cat.no.: .

Weidmüller

C 62110 02
Drawing no. Issue no.

Sheet 01 of 01 sheets

	Date	Name
Drawn	21.05.2015	HERTEL_S
Responsible		HERTEL_S
Checked	18.04.2017	HELIS_MA
Approved		LANG_T

Scale: 10:1

Supersedes: .

KO BLZ../SL ..

KODIERELEMENT
ACCESSORY

Product file: BLZ 5.08 7147

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited.
Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmueller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.
© Weidmueller Interface GmbH & Co. KG