LaserMark
LM MT300 56/22 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Avbildning liknande

- Klisteretiketter i polyester
- lämpliga för DIN A4 laserskrivare,
- friktionstålig
- hög värmetålighet
- för märkning av kopplingsdon och moduler av alla typer,
- även skrivbar med kulspetspenna eller märkpenna STI

Allmänna beställningsdata

Typ	LM MT300 56/22 GE
Art.nr.	1686421687
Artikelbeteckning	LaserMark, Apparatmärkning, 22 x 56 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190494100
Frp	10 Stück

LaserMark
LM MT300 56/22 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	56 mm	Byggbredd (tum)	2,205 inch
Höjd	22 mm	Bygghöjd (tum)	0,866 inch
Djup	0,08 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Nettovikt	12,1 g		

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	360	Antal per ark	36
Bredd	56 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Färgkod	gul	Godkännande enligt UL 969	Ja
Halogener	Nej	Limma	Akrylatlim
Material	Polyester, PVC fri	Materialfärg enligt motståndskod	4
Märkningsmetod	Laserutskrift	Temperaturområde för användning	-40…150 °C
Utförande	självhäftande		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

LaserMark
LM MT300 56/22 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

