SlimFix
VT SF 3/21 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Avbildning liknande

SlimFix är ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. De består av halogenfritt material med brandklassificering V0/V2. SlimFix är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafikтekniska applikationer. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

- Halogenfritt material
- Brandskyddsklass V0/V2
- Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
- Måste fästas med buntband om ledararean är större än 16,0 mm²
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	VT SF 3/21 MC NE WS V0
Art.nr.	1689430001
Artikelbeteckning	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190872472
Frp	512 Stück
anpassad skrivare	1324380000

SlimFix
VT SF 3/21 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	4,6 mm	Byggbredd (tum)	0,181 inch
Höjd	21 mm	Bygghöjd (tum)	0,827 inch
Djup	4,8 mm	Byggdjup (tum)	0,189 inch
Nettovikt	0,294 g		

Allmänna data

Bredd	4,6 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	vit	Halogener	Nej
Material	Polyamid 66	Rekommenderade tillverkare	Transportväsende, Maskinbyggnad
Teckenfältets storlek	21 x 4.6 mm	Temperaturområde för användning	-50…120 °C
Typ av märkning	neutral		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	2,5 mm²
Ledardiameter, min.	1,5 mm²	Ledarytterdiameter	3 - 3.7 mm
Ledarytterdiameter, max.	3,7 mm	Ledarytterdiameter, min.	3 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

SlimFix
VT SF 3/21 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

