
Anslutningselement
H1,0/16 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,0/16 GE
Art.nr.	9025950000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 12 mm, 10 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190037291
Frp	500 Stück
Förpackning	lös

Anslutningselement H1,0/16 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	16 mm	Byggbredd (tum)	0,63 inch
Nettovikt	0,108 g		

Tekniska data

Utförande	isolerad

Ändhylsor

Avisoleringslängd	12 mm	Kontaktytans diameter (D1)	1,4 mm
Kontaktytans längd (L2)	10 mm	Kragdiameter (D2)	3 mm
L1 i mm	16 mm	Ledardiameter	1 mm²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 17	Metallkapseltjocklek (S1)	0,15 mm
Militärisk beteckning	T 20A 004 A	Tjocklek plastkrage (S2)	0,25 mm
färgkod	Weidmüller		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

Anslutningselement
H1,0/16 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Bildliknande

