Flatstiftsanslutningar
LIF 1,5M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Isolerade flatstift av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 1,5M638 R
Art.nr.	9200580000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm² - 1.5 mm²,röd
GTIN (EAN)	4032248410422
Frp	100 Stück

Flatstiftsanslutningar
LIF 1,5M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	20,8 mm	Byggbredd (tum)	0,819 inch
Djup	5,8 mm	Byggdjup (tum)	0,228 inch
Nettovikt	0,81 g		

Anslutning

Dimension	6,3 x 0,8 mm	Dimension (flatstift)	6,3 x 0,8 mm
Isolering	finns	Kontaktbredd (d2)	6,3 mm
Kontakttäthet (d3)	0,8 mm	Ledardiameter, max.	1,5 mm²
Ledardiameter, min.	0,5 mm²	Material/plaster	PVC
Plastkragediameter (D)	4 mm	Plastkragelängd (b)	10 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

Godkännanden

Godkännanden	ME25
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Flatstiftsanslutningar
LIF 1,5M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

