SlimFix
SFX 11/60 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Mycket flexibla: SFX
SFX-märkning är det självklara valet för märkning av kablar om du föredrar den klassiska buntbandslösningen. Kablarna löper inte alltid i en rät line. Det material som används vid VFX-märkning hanterar detta faktum med mycket flexibel polyuretan. Märkningen följer varje kurva i kabeln och låser med lätthet.

Allmänna beställningsdata

Typ	SFX 11/60 MM BL
Art.nr.	2519060000
Artikelbeteckning	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 7 - , 60 x 13 mm, blå
GTIN (EAN)	4050118531213
Frp	1 000 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

SlimFix
SFX 11/60 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	13 mm	Byggbredd (tum)	0,512 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2,362 inch
Djup	0,6 mm	Byggdjup (tum)	0,024 inch
Nettovikt	0,556 g		

Allmänna data

Antal per rulle	1 000	Bredd	13 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Färgkod	blå
Halogener	Nej	Material	Polyuretan
Teckenfältets storlek	44 x 10.5 mm	Temperaturområde för användning	-40...90 °C
Utförande	halogenfri		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledarytterdiameter	7 -
Ledarytterdiameter, min.	7 mm		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN

SlimFix
SFX 11/60 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

