# SAI-M23-KSC-0,25-1.0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Ritning



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

### Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Typ | SAI-M23-KSC-0,25-1.0 |
| Art.nr. | 1170390000 |
| Artikelbeteckning | Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Crimpkontakt |
| GTIN (EAN) | 4032248962105 |
| Frp | 50 Stück |

# Datablad

## SAI-M23-KSC-0,25-1.0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Tekniska data

### Mått och vikter

| | |
|---|---|
| Nettovikt | 0,36 g |

### Temperaturer

| | | | |
|---|---|---|---|
| Driftstemperatur, max | 125 °C | Driftstemperatur, min. | -40 °C |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Normer

| | |
|---|---|
| Certifikat nr. (UR) | E344862 |

### Allmänna data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anslutningstyp | Crimpanslutning | Isolationshållfasthet | > $10^{10}$ Ω |
| Kontaktmaterial | Koppar-zink-legering | Kontaktyta | förgylld |
| Ledardiameter, max. | 0,25 mm² | Ledardiameter, min. | 1 mm² |
| Ledarytterdiameter | - | Stickcykler | > 1000 |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC002635 | ETIM 6.0 | EC000796 |
| eClass 6.2 | 27-06-91-90 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.0 | 27-44-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-90 | | |

### Produktinformation

| | |
|---|---|
| Produktinformation | Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat. |

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| Godkännanden | |
| ROHS | Uppfyllelse |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Broschyr/Katalog | CAT 8 SAI 15/16 EN<br>FL FIELDWIRING EN |