SAI-M23-SE-12-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M23-SE-12-F
Art.nr.	1224140000
Artikelbeteckning	Sensor/Aktuator-Stickanslutning
GTIN (EAN)	4050118008289
Frp	1 Stück

SAI-M23-SE-12-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	8 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max	125 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normer

Certifikat nr. (UR)	E344862

Allmänna data

Anslutningsgänga	M23	Anslutningstyp	Lödanslutning
Antal kontakter/kontaktdiameter	12 x 1 mm	Antal poler	12
Brandegenskaper	V-0	Isolationshållfasthet	> 10^{10} Ω
Kapslingsmaterial	Termoplastisk polyamid PA 6, PBT	Kodering	ingen
Kontaktmaterial	Koppar-zink-legering	Kontaktyta	förgylld
Ledarytterdiameter	-	Märkström	8 A
Stickcykler	> 1000		

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC002635	ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC000438	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-01-02	eClass 8.1	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-02-05		

Produktinformation

Produktinformation	Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN