Industriellt Ethernet
IE-FM6Z2LO0001MST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-ledningar FO

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FM6Z2LO0001MST0ST0-X
Art.nr.	1433980010
Artikelbeteckning	Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 62.5 µm, LSZH, 1 m
GTIN (EAN)	4050118242744
Frp	1 Stück

Industriellt Ethernet
IE-FM6Z2LO0001MST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	1 m	Bygglängd (tum)	0,039 inch
Nettovikt	37 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-20 °C
Drifttemperatur	-20 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 60874-10

FO

Bandbredd	≥ 200 MHz*km vid 850 nm, ≥ 600 MHz*km vid 1300 nm	Dämpning	≤ 3,0 dB/km vid 850 nm, ≤0,8 dB/km vid 1 300 nm
Fibertyp	GOF, Multimode, OM1		

Kabeluppbyggnad

Kärnans diameter	62,5 µm	Manteldiameter	2,8 * 5,7 mm
Kabeluppbyggnad	ZIPCORD	Normbeteckningar	I-V(ZN)H
Material mantel	LSZH	Mantelfärg	orange

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Böjradie min, unik	28 mm	Böjradie min, upprepad	56 mm
Halogener	Nej		

Stiftdel

Anslutning höger	ST IP 20	Anslutning vänster	ST IP 20

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000034	ETIM 6.0	EC002607
eClass 6.2	27-06-18-03	eClass 7.1	27-06-18-03
eClass 8.1	27-06-18-03	eClass 9.0	27-06-10-03
eClass 9.1	27-06-10-03		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Industriellt Ethernet
IE-FM6Z2LO0001MST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Detaljerad ritning

