Bultplintar
WFF 35 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration



Avbildning liknande

Klippon® Connect med bultteknik
Våra bultplintar är ett etablerat, robust anslutningsalternativ för särskilt tuffa miljöer. De omfattande tillbehören och kvalitativa utförandet säkerställer en hög produktivitet vid planering och installation – och hållbar kvalitet vid drift..

Allmänna beställningsdata

Typ	WFF 35 NFF
Art.nr.	1049220000
Artikelbeteckning	Bultplintar, Genomgångs-radplint, Märkarea: 35 mm², Bultanslutning, Direktmontage, TS 35
GTIN (EAN)	4050118255164
Frp	5 Stück

Bultplintar
WFF 35 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	27 mm	Byggbredd (tum)	1,063 inch
Höjd	107 mm	Bygghöjd (tum)	4,213 inch
Djup	51 mm	Byggdjup (tum)	2,008 inch
Nettovikt	101,1 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C		

Bultanslutning

Anslutningsområde, bultanslutning, max	50 mm²	Anslutningsområde, bultanslutning, min.	2,5 mm²
Kabelskor DIN 46 234	2,5...50 mm²	Åtdragningsmoment, max.	7 Nm
Åtdragningsmoment, min.	5,8 Nm		

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsområde, bultanslutning, max	50 mm²	Anslutningsområde, bultanslutning, min.	2,5 mm²
Anslutningsområde, max.	50 mm²	Anslutningsområde, min.	2,5 mm²
Anslutningstyp	Bultanslutning	Antal anslutningar	2
Kabelskor DIN 46 234	2,5...50 mm²	Åtdragningsmoment, max.	7 Nm
Åtdragningsmoment, min.	5,8 Nm		

Märkdata

Märkarea	35 mm²	Märkspänning	500 V
Märkström	125 A	Ström med max. ledare	125 A
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x	0,26 mΩ		

Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Mått

Utskjutande mått TS 35	53,5 mm

Systemparametrar

Åtdragningsmoment (klämskruv för kopparledare)	5.8...7 Nm	Antal våningar	1
Antal klämställen per våning	2	Nivåer internt överkopplade	Nej
PE-anslutning	Nej	Skena	TS 35

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage, TS 35	Öppna sidor	sluten

Bultplintar
WFF 35 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC002020	ETIM 4.0	EC002020
ETIM 5.0	EC002020	ETIM 6.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20	eClass 8.1	27-14-11-20
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

Säkerhetsnotering

Säkerhetsanvisning	Safety Information