Flatstiftsanslutningar
KRN-M3/-1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M3/-1,5
Art.nr.	1495040000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar,1 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118304916
Frp	100 Stück

Flatstiftsanslutningar
KRN-M3/-1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

vikt	0,12 g	Nettovikt	1,2 g

Tekniska data

Utförande	Euroserien, standard

Anslutning

Anslutningslängd (l)	14 mm	Flänsbredd (b)	6,5 mm
Hål	M 3	Innerdiameter för fläns (d2)	3,2 mm
Innerdiameter för skaft (d1)	1,9 mm	Isolering	finns ej
Ledardiameter, max.	1,5 mm²	Ledardiameter, min.	1 mm²
Skaftlängd (a)	6 mm	Ytterdiameter för skaft (d3)	3,9 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001051	ETIM 6.0	EC001051
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-05	eClass 9.0	27-40-02-05
eClass 9.1	27-40-02-05		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP

Flatstiftsanslutningar
KRN-M3/-1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

