SlimFix X
SFX 9/24 S MC NE GE V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



SlimFix X är halogenfri ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. SlimFix är en erkänd och listad märkning inom transportindustrin. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.
• Halogenfritt material
• Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
• Fästs med buntband om ledararean är större än 16,0 mm²
• Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	SFX 9/24 S MC NE GE V0
Art.nr.	2009940000
Artikelbeteckning	SlimFix X, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, gul
GTIN (EAN)	4050118396409
Frp	120 Stück
anpassad skrivare	1324380000

Skapandedatum den 9 juli 2019 12:25:18 CEST

SlimFix X
SFX 9/24 S MC NE GE V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	13,62 mm	Byggbredd (tum)	0,536 inch
Höjd	24 mm	Bygghöjd (tum)	0,945 inch
Djup	0,8 mm	Byggdjup (tum)	0,031 inch
Nettovikt	0,738 g		

Allmänna data

Bredd	13,62 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	gul	Halogener	Nej
Material	Polyamid 66	Teckenfältets storlek	23.9 x 9 mm
Temperaturområde för användning	-40…100 °C	Utförande	Montage med buntband

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	500 mm²
Ledardiameter, min.	16 mm²	Ledarytterdiameter	7 - 40 mm
Ledarytterdiameter, max.	40 mm	Ledarytterdiameter, min.	7 mm

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD