

Datenblatt | Artikelnummer: 289-436

Übergabebaustein; mit Messerleiste Bauform F; 48-polig; für Steckverbinder gemäß DIN 41612; Steckrichtung vertikal; Harting-Gegenstecker; mit und ohne Zugentlastung bzw. für alle Gegenstecker Bauform F; gemäß DIN; ohne Zugentlastung




www.wago.com/289-436



Foto ähnlich

RoHS Compliant



Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung	≤ AC 30 V; ≤ DC 50 V
Nennstrom	4 A
Kontaktwiderstand max.	16 mΩ

Sicherheit und Schutz

Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	1.5 kV
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP00*

Hinweis zur Schutzart
* Achtung! Berührbare spannungsführende Teile! Ein notwendiger Berührungsschutz ist durch den Anlagenerrichter sicherzustellen, z. B. mit einem WAGO-Abdeckprofil der Serie 709 (siehe Zubehör) oder einer ähnlichen Abdeckung. Die für den jeweiligen Anwendungsfall zu beachtenden Errichtungsbestimmungen sind einzuhalten.

Anschlussdaten

Polzahl	48
Anschlussstyp 1	System
Polzahl	48
Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41612; Bauform E; Messerleiste
Für Gegenstecker	Harting
Steckrichtung	vertikal
Anschlussstyp 2	Feld
Polzahl 2	48
Bauform 2	Leiterplattenklemmen, 2-reihig
Anschluss technik 2	CAGE CLAMP®
WAGO Klemme 2	WAGO Serie 236
Eindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Abisolierlänge 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Hinweis (Leiterquerschnitt)	12 AWG: THHN, THWN
Anforderungsstufe	1 / 500 Steckzyklen

Geometrische Daten

Breite	128 mm / 5.039 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	39 mm / 1.535 inch
Tiefe	85 mm / 3.346 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35
Gehäusebauform	Leiterplatte mit Montagefüßen

Werkstoffdaten

Kontaktwerkstoff (Steckverbinder)	Cu-Legierung, vergoldet
Brandlast	4.006 MJ
Gewicht	140.894 g

Umgebungsbedingungen

Relative Feuchte	≤ 85 % (nicht betauend)
------------------	-------------------------

Kaufmännische Daten




Ursprungsland	DE
GTIN	4045454432829



Zolltarifnummer	85369010000
Produktgruppe	6 (Interface Electronic)
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
eCl@ss 8.0	27-14-11-52
ETIM 6.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780

Passende Produkte

Beschriftungsmaterial

	Art-Nr.: 709-177 Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/709-177
	Art-Nr.: 709-178 Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	www.wago.com/709-178
	Art-Nr.: 709-196 Beschriftungsstreifen; für Laserdrucker	www.wago.com/709-196

Downloads

Dokumentation

Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Download
---	-------------------------	-----------------	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.