Cabtite (kabelinföringssystem)
CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.

Allmänna beställningsdata

Typ	CABTITE FRL 4-1 BK
Art.nr.	2584260000
Artikelbeteckning	Låsram, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 11.3 mm, Bredd: 68.8 mm, Djup: 11.3 mm, -40 °C...120 °C
GTIN (EAN)	4050118616200
Frp	10 Stück

Cabtite (kabelinföringssystem)
CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	80 mm	Bygglängd (tum)	3,15 inch
Bredd	68,8 mm	Byggbredd (tum)	2,709 inch
Höjd	11,3 mm	Bygghöjd (tum)	0,445 inch
Höjd lägstbyggande	11,3 mm	Djup	11,3 mm
Byggdjup (tum)	0,445 inch	Montagemått bredd	32 mm
Montagemått höjd	58 mm	Nettovikt	22,88 g
Diameter	5,5 mm		

Allmän information

Åtdragningsmoment	3 Nm	Öppningsbredd	40 mm
Öppningslängd	39,8 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Halogener	Nej	Silikon	Nej
Material	Polyamid, glasfiberförstärkt		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	Cabtite Installation Instructions