# Cabtite (kabelinföringssystem)
# CABTITE SE 21-22 LRG BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Vare sig det gäller en stor eller liten kabeldiameter – Cabtite erbjuder alltid det rätta tätningsinsatsen. Tätningselementens koniska form gör det möjligt att enkelt trycka in de tidigare placerade rastbara gallerinsatserna att tryckas in enkelt från insidan till utsidan. De förseglar pålitligt mellanrummen och ger dragavlastning i enlighet med DIN EN 62444. Tätningsinsatserna i kombination med ramarna uppnår en IP 66 skyddsklass. Som ett resultat av dess slitsade design med vågskärning är den speciellt lämpad för förkonfektionerade ledningar.

- De svarta tätningsinsatserna är utformade för en särskilt hög drifttemperatur och erbjuder brandskyddsklass UL 94 HB
- De grå tätningselementen följer brandskyddsklass UL 94 V0 och är därför lämpliga för kraven inom järnvägsindustrin.
- Genom att använda flera insatser kan två eller fler kablar samt specialkablar dras genom ett tätningselement

## Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Typ | CABTITE SE 21-22 LRG BK |
| Art.nr. | 2583770000 |
| Artikelbeteckning | Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, Djupsvart, Höjd: 17.7 mm, Bredd: 43.1 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP54, IP65, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616705 |
| Frp | 10 Stück |

# Cabtite (kabelinföringssystem)
# CABTITE SE 21-22 LRG BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Längd | 43,1 mm | Bygglängd (tum) | 1,697 inch |
| Bredd | 43,1 mm | Byggbredd (tum) | 1,697 inch |
| Höjd | 17,7 mm | Bygghöjd (tum) | 0,697 inch |
| Djup | 17,7 mm | Byggdjup (tum) | 0,697 inch |
| Nettovikt | 26,3 g | | |

### Allmän information

| | | | |
|---|---|---|---|
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB | Tätningselement | 1 stort tätningselement |
| Kabeldiameter utsidan min. | 21 mm | Kabeldiameter utsidan max. | 22 mm |
| Halogener | Nej | Silikon | Nej |
| Material | TPE | | |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000879 | eClass 6.2 | 27-14-92-01 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-21 | eClass 9.1 | 27-14-44-21 |

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| Godkännanden | c UL us |
| ROHS | Uppfyllelse |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Användardokumentation | Cabtite Installation Instructions |
| Teknikuppgifter Data | STEP |