



Zubehör zur Befestigung des Helawrap Kabelbündelschlauchs

• HWClips

Hauptmerkmale

Das Helawrap Zubehör-Set besteht aus Clips und Sockeln zur Befestigung von Helawrap Schutzschläuchen auf nahezu allen Oberflächen.

Die Befestigungsclips umfassen den Schutzschlauch für einen sicheren Halt und sind in 5 Größen erhältlich. Die frei beweglichen Clips können miteinander oder an einem Sockel befestigt werden. Dieses innovative und flexible System ermöglicht die Bündelung und den Schutz von mehreren Kabel- und Leitungssträngen, sogar mit unterschiedlichen Kabel- und Leitungsdurchmessern. Die Befestigungsclips sind wiederverwendbar. Zum sicheren Halt für anspruchsvolle Industrieanwendungen können die R1 Spannschlaufen eingesetzt werden.

Die Befestigungssockel können entweder mit Schrauben oder einem HellermannTyton Kabelbinder bis zu einer Größe von T80 angebracht werden. Der Sockel ist außerdem mit einem Kleber aus Polyurethanschaum für besonders sicheren und langen Halt erhältlich.

Anwendungen

Die Haupteinsatzbereiche der Helawrap Befestigungselemente liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie, dem Schienenfahrzeugbau sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Sie sind auch besonders geeignet für den Schutz von Kabeln unter starker Belastung, z. B. Bewegung.

Ideal sind die Helawrap Befestigungselemente ebenfalls für den Einsatz zu Hause und im Büro.



Das Helawrap Zubehör eignet sich zur Bündelung und zum Schutz mehrerer Kabelstränge und Leitungen.


Materialdaten

Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 HB



Jeder Helawrap Clip verfügt über mehrere Kupplungen für eine hohe Flexibilität bei der Führung von Kabelsträngen.

R1 Spannschleife für sicheren Halt (passend für HWClip25 und HWClip30).



Materialinformationen
siehe Seite 382.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Für Helawrap Größe	Farbe
HWClips			
161-64002	HWCLIP08	8	Schwarz (BK)
161-64004	HWCLIP16	16	Schwarz (BK)
161-64006	HWCLIP20	20	Schwarz (BK)
161-64008	HWCLIP25	25	Schwarz (BK)
161-64010	HWCLIP30	30	Schwarz (BK)
201-20010	R1	–	Schwarz (BK)

Technische Änderungen vorbehalten.