SAIL-M12GM12G-S3-1.5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktdon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta S- och T-kodade M12-kontaktdonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIL-M12GM12G-S3-1.5P
Art.nr.	2050060150
Artikelbeteckning	Nätsladd, Anslutningsledning, Antal poler : 3 (2 + PE), 1.5 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
GTIN (EAN)	4050118441260
Frp	1 Stück

SAIL-M12GM12G-S3-1.5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	100 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tekniska data för kabel

Antal poler	3 (2 + PE)	Ledararea	1,5 mm²
Ytterdiameter	8.5 ± 0.3 mm	Kabellängd	1,5 m
Skärmad	Nej	Isolering	PP
Färkodning	blå, brun, grön/gul	Mantelmaterial	PUR
Mantelfärg	svart	Halogener	Nej
Temperaturområde, rörligt	-40...80 °C	Temperaturområde, fast lagd	-50...80 °C
Mantel i enlighet med UL AWM-stil	20234 (80 °C / 1000 V)	Släpkedjetålighet	Ja
Böjradie min, fast monterad	5 x kabeldiameter	Böjradie min, rörlig	10 x kabeldiameter
Accelerartion	5 m/s²	hastighet	5 m/s
Böjcykler	10 Mio	Säker mot svetsstänk	Nej
Hybridkabel	Nej	Bestrålning tvärbunden	Nej
Konfigurerbar kabellängd	Nej		

Allmänna tekniska data

Utförande	Stift, rakt - uttag, rakt	Kapslingsmaterial	PUR
Kodering	S	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Kontaktyta	förgylld	LED	Nej
Märkspänning	600 V	Märkström	12 A
Isolationshållfasthet	10^8 Ω	Temperaturområde kapsling	-40...+125 °C
Stickcykler	≥ 100	Nedsmutsningsgrad	3

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-111

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001855	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-06-03-11	eClass 9.1	27-06-03-11

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN

SAIL-M12GM12G-S3-1.5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Profilritning



Polschema



Polschema



Kopplingsbild



Det idealiska verktyget: Screwty ® med momentfunktion

