SAISWC-M-4/8S-M12-D-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.
Han- och hondelar för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik.
Kontaktdonet M12 erbjuder ett urval av 5 olika anslutningssystem.
Crimpanslutningen kännetecknas av hög funktionell tillförlitlighet. Med den här anslutningstekniken kontaktpressas ledaren på kontakten och griper sedan in i kontakthållaren. Anslutningen mellan ledaren och kontaktpressningen är vibrationstålig och berömmer sig av långsiktig stabilitet.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAISWC-M-4/8S-M12-D-COD
Art.nr.	1467850000
Artikelbeteckning	Fritt anpassningsbara stiftlister, M12, Stift, vinklat
GTIN (EAN)	4050118273632
Frp	1 Stück

SAISWC-M-4/8S-M12-D-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	65 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max	85 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	0,5 mm²	Anslutningsarea min.	0,34 mm²
Anslutningstyp	Crimpanslutning	Antal poler	4
Förskruvningar	M 12	Kabeldiameter max.	8 mm
Kabeldiameter min.	5 mm	Kapslingsmaterial	CuZn
Kategori	Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/ Kat. 5e (TIA T568-B)	Kodering	D
Kontaktyta	förgylld	Märkspänning	250 V
Märkström	4 A	Nedsmutsningsgrad	3
Skärmanslutning	Ja	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	≥ 200	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 ° C

Allmänna data

Kapslingsmaterial	CuZn	Kategori	Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/ Kat. 5e (TIA T568-B)
Anslutningsgänga	M12	Kontaktyta	förgylld
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 200

Elektriska egenskaper

Märkspänning	250 V

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-101

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Godkännanden

Godkännanden	EAC
ROHS	Uppfyllelse

SAISWC-M-4/8S-M12-D-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter Data	STEP

SAISWC-M-4/8S-M12-D-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Polschema

