SAIB-WDF-4-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktdon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta S- och T-kodade M12-kontaktdonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIB-WDF-4-M20
Art.nr.	1383050000
Artikelbeteckning	Väggenomföring, Antal poler: 4, Kodering: A, M12, 250 V
GTIN (EAN)	4050118185416
Frp	1 Stück

SAIB-WDF-4-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	29,16 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Allmänna data

Anslutningsgänga	M12	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Antal poler	4	Förskruvningar	M 20
Isolationshållfasthet	10^8 Ω	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Kodering	A	Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktyta	förgylld	Ledardiameter, max.	1,5 mm²
Ledardiameter, min.	0,14 mm²	Ledarytterdiameter	-
Märkström	8 A	Märkspänning	250 V
Märkspänning	250 V (4-polig)/60 V (5-polig), 60 V (8-polig) / 30 V (12-polig)	Märkström	8 A
Nedsmutsningsgrad	3	Skärmanslutning	Nej
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 100
Temperaturområde kapsling	-40 … +85 ° C		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-01-06		

Godkännanden

Godkännanden	EAC
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAIB-WDF-4-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Polschema

