SAIL-VSB-M12G-0.15U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ventilstickproppskabel med M12 kontakt eller fri ledningsände. Ventilstickproppens driftsläge signaliseras med ett indikeringselement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har alla en skyddskoppling. Weidmüllers program omfattar ventilstickproppar i utförandena A, B, C enligt DIN och industristandard. Skyddsklasen IP 67 uppfylls i istucket läge. Utgångsriktningen är också viktig. Hos Weidmüller kan 0-gradsversioner levereras. Det innebär att kabelutgångsriktningen befinner sig vid PE-kontakten.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIL-VSB-M12G-0.15U
Art.nr.	9457680015
Artikelbeteckning	Ventilstickpropp
GTIN (EAN)	4050118459500
Frp	1 Stück

SAIL-VSB-M12G-0.15U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	39,2 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tekniska data för kabel

Antal poler	3	Ledararea	0,5 mm²
Ytterdiameter	4.6 ± 0.2 mm	Kabellängd	0,15 m
Skärmad	Nej	Isolering	PP
Färkodning	brun, blå, grön/gul	Mantelmaterial	PUR
Mantelfärg	svart	Halogener	Nej
Temperaturområde, rörligt	-25...80 °C	Temperaturområde, fast lagd	-50...80 °C
Släpkedjetålighet	Ja	Vridtålighet	0 °/m
Böjradie min, fast monterad	5 x kabeldiameter	Böjradie min, rörlig	10 x kabeldiameter
Accelerartion	5 m/s²	hastighet	200 m/min
Böjcykler	2 Mio	Säker mot svetsstänk	Nej

Allmänna tekniska data

Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Kontaktyta	förtennad
LED	Ja	Märkspänning	24 V
Märkström	4 A	Temperaturområde kapsling	-25...+80 °C
Skyddskoppling	Zenerdiod		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001855	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-03-12	eClass 9.1	27-06-03-11

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads


Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN

SAIL-VSB-M12G-0.15U


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar


Profilritning




Profilritning




Polschema



Polschema



Kopplingsbild



24V AC/DC _4A