



Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylen Schaumstoffträger 9515B

Produkt Information

Juni 2009
Ersetzt: Neu

Produkt Beschreibung	9515B ist ein schwarzes doppelseitiges Polyethylen Schaumklebeband ausgerüstet mit einem Acrylatklebstoff. Der Acrylatklebstoff besitzt gute Anfangsklebkraft und gute Klebkraft zu einer Vielzahl verschiedener Oberflächen.
Anwendungen	Dieses Produkt wurde entwickelt für generelle Anwendungen wie Fixieren und Verbinden. Oberflächen und Konditionen zum Entfernen sollten vom Endanwender vor dem Einsatz getestet werden, um die Eignung des Produktes für die jeweilige Anwendung sicher zu stellen. Mögliche Anwendungen sind zum Beispiel die Montage von Bildschirmen (POS), leichtgewichtigen Emblemen, Namensschildern etc...

Klebeband Merkmale*

Klebstoff	Acrylat
Trägermaterial	Schwarzer Polyethylenschaum
Schaumdichte	70 kg/m ³
Dicke AFERA 5006	1.5 mm
Schutzabdeckung	Silikonisiertes grünes Papier

Klebeband Merkmale*

Schälkraft AFERA 5001	Stahl	Polyethylen
	5.5 N/cm	1.5 N/cm
Statische Scherfestigkeit AFERA 5012 ¹	1 Stunde	
Temperaturbeständigkeit DIN EN 1943 ²	90°C	
Reißfestigkeit AFERA 5004	12 N/cm	
Dehnung bei Bruch AFERA 5004	> 200 %	

- 1) 25.4 x 12.7 mm, 20 min Verweilzeit, 1000 g Gewicht, Raumtemperatur
- 2) Erreichte Temperatur im aufsteigenden Wärmetest in Anlehnung an DIN EN 1943 bei 0,5 kg Belastung / 625 mm² Klebfläche, beginnend bei 30°C, Temperaturerhöhung alle 30 Minuten um 10°C.

Lagerung	Die Lagerung von 3M doppelseitigem Polyethylen - Schaumklebeband 9515 B bei Raumtemperatur sorgt für die längste mögliche Haltbarkeit.
Haltbarkeit	3M doppelseitiges Polyethylen- Schaumklebeband 9515B ist 6 Monate nach Eingang beim Kunden haltbar, wenn es im Originalkarton bei RT (23°C, 50 % relative Feuchte) gelagert wird.
Sicherheitshinweise	Vor Benutzung des Produktes entnehmen Sie bitte die Gesundheits- und Sicherheitsinformationen der Produktkennzeichnung oder dem Sicherheitsdatenblatt.
Weitere Informationen	Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihr lokales 3M Unternehmen. www.3M.com
* Wichtiger Hinweis	Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieser Klebebänder alle einzuhaltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere 3M Fachberater. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 3M und VHB sind Marken der 3M Company.



3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Email: kleben@mmm.com
Telefon 0 21 31 / 14 33 30
Telefax 0 21 31 / 14 38 17