
# Bultplintar
# WFF 70 NFF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Produktillustration



Avbildning liknande

**Klippon® Connect med bultteknik**
Våra bultplintar är ett etablerat, robust anslutningsalternativ för särskilt tuffa miljöer. De omfattande tillbehören och kvalitativa utförandet säkerställer en hög produktivitet vid planering och installation – och hållbar kvalitet vid drift..

### Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Typ | WFF 70 NFF |
| Art.nr. | 1049230000 |
| Artikelbeteckning | Bultplintar, Genomgångs-radplint, Märkarea: 70 mm², Bultanslutning, Direktmontage, TS 35 |
| GTIN (EAN) | 4050118255171 |
| Frp | 5 Stück |

# Bultplintar
# WFF 70 NFF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bredd | 32 mm | Byggbredd (tum) | 1,26 inch |
| Höjd | 132 mm | Bygghöjd (tum) | 5,197 inch |
| Djup | 61 mm | Byggdjup (tum) | 2,402 inch |
| Nettovikt | 191,1 g | | |

### Temperaturer

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lagertemperatur, max. | 40 °C | Lagertemperatur, min. | 10 °C |
| Lagertemperatur | 10 °C...40 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C | | |

### Bultanslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anslutningsområde, bultanslutning, max | 95 mm² | Anslutningsområde, bultanslutning, min. | 2,5 mm² |
| Bultstorlek för flatanslutning | M 8 | Kabelskor DIN 46 234 | 2,5...95 mm² |
| Åtdragningsmoment, max. | 18 Nm | Åtdragningsmoment, min. | 15 Nm |

### Klämbara ledare (Märkanslutning)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anslutningsområde, bultanslutning, max | 95 mm² | Anslutningsområde, bultanslutning, min. | 2,5 mm² |
| Anslutningsområde, max. | 95 mm² | Anslutningsområde, min. | 2,5 mm² |
| Anslutningstyp | Bultanslutning | Antal anslutningar | 2 |
| Bultstorlek för flatanslutning | M 8 | Kabelskor DIN 46 234 | 2,5...95 mm² |
| Åtdragningsmoment, max. | 18 Nm | Åtdragningsmoment, min. | 15 Nm |

### Märkdata

| | | | |
|---|---|---|---|
| Märkarea | 70 mm² | Märkspänning | 500 V |
| Märkström | 192 A | Ström med max. ledare | 192 A |
| Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 0,17 mΩ | | |

### Materialdata

| | | | |
|---|---|---|---|
| Material | Wemid | Färgkod | mörkbeige |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

### Systemparametrar

| | | | |
|---|---|---|---|
| Åtdragningsmoment (klämskruv för kopparledare) | 15...18 Nm | Antal våningar | 1 |
| Antal klämställen per våning | 2 | Nivåer internt överkopplade | Nej |
| PE-anslutning | Nej | Skena | TS 35 |

### ytterligare tekniska data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Monteringsanvisning | Direktmontage, TS 35 | Öppna sidor | sluten |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC002020 | ETIM 4.0 | EC002020 |
| ETIM 5.0 | EC002020 | ETIM 6.0 | EC000897 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-11-20 |
| eClass 7.1 | 27-14-11-20 | eClass 8.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-20 | eClass 9.1 | 27-14-11-20 |

Skapandedatum den 9 juli 2019 14:08:19 CEST

# Bultplintar
# WFF 70 NFF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| ROHS | Uppfyllelse |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Användardokumentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Broschyr/Katalog | CAT 1 TERM 16/17 EN |
| Teknikuppgifter | EPLAN |
| Teknikuppgifter Data | STEP |