Flatstiftsanslutningar
VFSKHI/1,5-2,5/485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	VFSKHI/1,5-2,5/485
Art.nr.	1491690000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301717
Frp	100 Stück

Flatstiftsanslutningar
VFSKHI/1,5-2,5/485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

vikt	0,09 g	Nettovikt	0,9 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Anslutning

Bygglängd 1 (l1)	19,4 mm	Isolering	finns
Kontaktbredd (d2)	4,8 mm	Kontakttäthet (d3)	0,5 mm
Ledardiameter, max.	2,5 mm²	Ledardiameter, min.	1,5 mm²
Material/plaster	PVC	Märkningsfärg	blå

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Flatstiftsanslutningar
VFSKHI/1,5-2,5/485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

