# WM
# WM 0/12 1.0-2.0 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



**Icke löstagbara: WM**
Våra slutna, icke löstagbara märkningar monteras utan att ytterligare verktyg behövs. Kabeln träs helt enkelt genom öppningarna i båda ändar innan kablarna fixeras i läge. Materialets inneboende spänning fixerar märkningen på plats. WM-märkningar finns i fyra storlekar för kabelareor från 0,25 mm² till 16 mm². Varje storlek levereras i tre märkningslängder och två färger. Detta ger dig precis rätt sortiment för att genomföra den dagliga märkningen av ledare i ett kopplingsskåp.

**Dina fördelar med MultiMark**
- Kompakt, praktiskt inriktat sortiment
- Snabbt utskrivet och monterat
- Tillförlitlig identifiering av dina anslutningar
- Utmärkta materialegenskaper

**Allmänna beställningsdata**

| | |
|---|---|
| Typ | WM 0/12 1.0-2.0 MM WS |
| Art.nr. | 2006170000 |
| Artikelbeteckning | WM, Ledar- och kabelmärkning, 1 - 2 mm, 23 x 3.5 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118390605 |
| Frp | 2 000 Stück |
| anpassad skrivare | 2430920000 2448870000 1140490000 |

# WM
# WM 0/12 1.0-2.0 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bredd | 3,5 mm | Byggbredd (tum) | 0,138 inch |
| Höjd | 23 mm | Bygghöjd (tum) | 0,906 inch |
| Djup | 0,5 mm | Byggdjup (tum) | 0,02 inch |
| Nettovikt | 0,069 g | | |

### Allmänna data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bredd | 3,5 mm | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
| Färgkod | vit | Halogener | Nej |
| Material | Polyester | Teckenfältets storlek | 13 x 3.5 mm |
| Temperaturområde för användning | -40…150 °C | Utförande | halogenfri |

### Ledar- och kabelmärkning

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogener | Nej | Ledardiameter, max. | 0,75 mm² |
| Ledardiameter, min. | 0,5 mm² | Ledarytterdiameter | 1 - 2 mm |
| Ledarytterdiameter, max. | 2 mm | Ledarytterdiameter, min. | 1 mm |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| ROHS | Uppfyllelse |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Teknikuppgifter | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Teknikuppgifter Data | STEP |

# WM
# WM 0/12 1.0-2.0 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Ritningar

