HS-HF 6.4-12.7/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



MultiMark
Med MultiMark har du ett snabbt och tillförlitligt märkningssystem till förfogande som möjliggör praktiskt taget varje form av märkning. Kontaktdon ledare, kablar eller enheter – MultiMark produktfamilj erbjuder ett välstrukturerat, praktiskt märkningssortiment som kan användas tillsammans med vår avancerade konfigureringsprogramvara M-Print® PRO för alla användningsområden.

Dina fördelar med MultiMark
- Kompakt, praktiskt inriktat sortiment
- Snabbt utskrivet och monterat
- Tillförlitlig identifiering av dina anslutningar
- Utmärkta materialegenskaper

Allmänna beställningsdata

Typ	HS-HF 6.4-12.7/50 MM Y
Art.nr.	2438170000
Artikelbeteckning	Ledar- och kabelmärkning, 6.4 - 12.7 mm, 50.8 x 20.9 mm, gul
GTIN (EAN)	4050118460919
Frp	500 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000 1140490000

HS-HF 6.4-12.7/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	20,9 mm	Byggbredd (tum)	0,823 inch
Höjd	50,8 mm	Bygghöjd (tum)	2 inch
Djup	0,77 mm	Byggdjup (tum)	0,03 inch
Nettovikt	1,3 g		

Allmänna data

Bredd	20,9 mm	Färgkod	gul
Halogener	Nej	Material	Polyolefin
Temperaturområde för användning	-55…105 °C		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Krympmån	2:1
Ledardiameter, max.	35 mm²	Ledardiameter, min.	6 mm²
Ledarytterdiameter	6.4 - 12.7 mm	Ledarytterdiameter, max.	12,7 mm
Ledarytterdiameter, min.	6,4 mm	Rekommenderad krymptemperatur	90 °C

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN 45545-2 2013+A1 2015 BS EN ISO 4589-2 1999
Teknikuppgifter	EPLAN

HS-HF 6.4-12.7/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

