ESG
ESG 8/20 MM GE VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Garanterad lång livslängd: ESG
De flerfärgade och i flera format formaterade etiketterna har ett starkt självhäftande skikt för att säkerställa den bästa möjliga vidhäftningen vid den underliggande ytan. Dubbellaminerad polyester gör basmaterialet mycket tunt och ändå extremt rivhållfast.

Dina fördelar med MultiMark

- Dubbellaminerad polyester
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 8/20 MM GE VPE1000
Art.nr.	2496800000
Artikelbeteckning	ESG, Apparatmärkning, 8 x 20 mm, gul
GTIN (EAN)	4050118508307
Frp	1 000 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

ESG
ESG 8/20 MM GE VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	20 mm	Byggbredd (tum)	0,787 inch
Höjd	8 mm	Bygghöjd (tum)	0,315 inch
Djup	0,1 mm	Byggdjup (tum)	0,004 inch
Nettovikt	0,02 g		

Allmänna data

Antal per rulle	1 000	Bredd	20 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	gul
Godkännande enligt UL 969	Ja	Halogener	Nej
Limma	Akrylatlim	Material	Polyester
Temperaturområde för användning	-40…120 °C	Utförande	självhäftande, halogenfri

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN

ESG
ESG 8/20 MM GE VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

