HS-FR 4.8-9.5/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



MultiMark
Med MultiMark har du ett snabbt och tillförlitligt märkningssystem till förfogande som möjliggör praktiskt taget varje form av märkning. Kontaktdon ledare, kablar eller enheter – MultiMark produktfamilj erbjuder ett välstrukturerat, praktiskt märkningssortiment som kan användas tillsammans med vår avancerade konfigureringsprogramvara M-Print® PRO för alla användningsområden.

Dina fördelar med MultiMark
- Kompakt, praktiskt inriktat sortiment
- Snabbt utskrivet och monterat
- Tillförlitlig identifiering av dina anslutningar
- Utmärkta materialegenskaper

Allmänna beställningsdata

Typ	HS-FR 4.8-9.5/50 MM W
Art.nr.	2621820000
Artikelbeteckning	Ledar- och kabelmärkning, 4.8 - 9.5 mm, 49.8 x 15.1 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118625226
Frp	500 Stück
anpassad skrivare	2430920000

HS-FR 4.8-9.5/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	15,1 mm	Byggbredd (tum)	0,594 inch
Höjd	49,8 mm	Bygghöjd (tum)	1,961 inch
Djup	0,77 mm	Byggdjup (tum)	0,03 inch
Nettovikt	1,184 g		

Allmänna data

Bredd	15,1 mm	Färgkod	vit
Halogener	Nej	Material	Polyolefin
Teckenfältets storlek	15.1 x 49.8 mm	Temperaturområde för användning	-55…125 °C

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Krympmån	2:1
Ledardiameter, AWG, max	AWG 6	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 12
Ledardiameter, max.	16 mm²	Ledardiameter, min.	4 mm²
Ledarytterdiameter	4.8 - 9.5 mm	Ledarytterdiameter, max.	9,5 mm
Ledarytterdiameter, min.	4,8 mm	Rekommenderad krymptemperatur	90 °C

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

HS-FR 4.8-9.5/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

