Flatstiftsanslutningar
KQIG-M6/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Isolerad gaffelkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	KQIG-M6/-10
Art.nr.	1491340000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,10 mm²,10 mm²
GTIN (EAN)	4050118301304
Frp	50 Stück

Flatstiftsanslutningar
KQIG-M6/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	3,108 g

Anslutning

Anslutningslängd (l)	24,6 mm	Hål	C 6
Innerdiameter för fläns (d2)	6,5 mm	Innerdiameter för krage (d4)	8 mm
Innerdiameter för skaft (d1)	4,5 mm	Isolering	finns
Ledardiameter	10 mm²	Ledardiameter, max.	10 mm²
Material/plaster	PA	Märkningsfärg	röd
Ytterdiameter för skaft (d3)	10,8 mm		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Flatstiftsanslutningar
KQIG-M6/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

