SIEMENS

## 数据页 8MF2086-5E

标准柜 8MF2 高 x 宽 x 深 =2000x 800x 600 安装：单 未通风，安装，焊接 IP54

相似插图

| 版本 | |
|---|---|
| 产品品牌名称 | SIVACON |
| 产品名称 | 标准系统柜 |
| 安装方式 | 单个安装 |
| 表层的结构形式 | 粉末涂层的 |
| 产品的规格 / EMC结构形式 | 不 |
| 开关柜的结构形式 / PC结构形式 | 不 |
| 开关柜的结构形式 / 操纵台结构形式 | 不 |

| 防护等级 | |
|---|---|
| 防护等级 IP | IP54 |
| 安装的适宜性 | |
| • 用于英寸测量 | 10英寸，17英寸，19英寸，21英寸，23英寸，24英寸 |
| • 对于米制测量 | M8 |
| 应用适宜性 / 适于外部应用 | 不 |

| 外形 | |
|---|---|
| RAL颜色编码 | RAL 7032 |
| 颜色 | 石英灰色 |


保留变更权利
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| 产品组件 | |
| • 可拆下框架 | 不 |
| • 通风门 | 不 |
| • 安装板 | 不 |
| • 后门 | 不 |
| • 斜顶 | 不 |
| • 检视门 | 不 |
| • 深度可调节的安装板 | 不 |
| 锁件数目 | 1 |
| 门的数目 | 1 |

## 机械设计

| | |
|---|---|
| 高度 | 2 000 mm |
| 宽度 | 800 mm |
| 深度 | 600 mm |
| 高度分配单元的数量 / 安装高度 | 38 |
| 紧固类型 | 状态 |
| 紧固类型 / 19 寸内置设备 | 是的 |
| 净重 | 120 kg |
| 材料 | 钢 |

## 证书

| | |
|---|---|
| 参考标示 | |
| • 符合 DIN EN 61346-2 | U |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |
|---|---|---|
| EAC | CE EG-Konf. | Miscellaneous |

## 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)**
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

**Industry Mall (网上订购系统**
https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8MF2086-5E

**Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8MF2086-5E

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2086-5E

**CAx-Online-Generator**
http://www.siemens.com/cax

**Tender specifications**
http://www.siemens.com/specifications


保留变更权利
© Copyright Siemens