



# Scotch® Klebeband 8886

## Hochleistungs Stretch-Klebeband

### Produkt-Information

3/2006

#### Beschreibung

Hochleistungsfähiges, dehnbares Klebeband, das sich besonders gut eignet, um Waren beim internen Transport und beim Versand zu sichern, zu bündeln und zu verstärken. Das transparente Polyethylenträgermaterial dehnt sich bis aufs Sechsfache seiner Länge, wobei sich seine Klebkraft reduziert. Auf diese Weise wird Schaden an Kartonagen sowie Barcode und anderen Aufdrucken vermieden. Eine Rolle mit 55m Länge ergibt bis zu 330m Material. Das erspart Lager- und Entsorgungskosten und erhöht die Produktivität.

#### Anwendungen

Der Auftrag erfolgt mit den Handabrollern H-38 und H-61. Das Klebeband wird idealerweise bei Raumtemperatur aufgebracht. Nach dem Auftrag behält es seine Funktionsfähigkeit bei allen Temperaturen, denen ein Packstück während Transport und Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist.

Klebeband Merkmale*	8886
Klebstoff	synthetischer Gummiharzklebstoff (auf Lösungsmittelbasis)
Trägermaterial	Polyethylenfolie
Gesamtdicke	180µm (0,180mm) ASTM D-3652
Farbe	transparent
Schälkraft auf Stahl	6,1 N/cm ASTM D-3330
Reißkraft	49 N/cm ASTM D-3759
Reißdehnung	720% ASTM D-3759
Kern – Innendurchmesser	76,2 mm (3'')

<b>Lieferdaten</b>	<b>8886</b>
<b>Rollenlänge (m)</b> Standard	Bitte an den Kundenservice wenden
<b>Rollenbreite (mm)</b>	Bitte an den Kundenservice wenden

### Lagerung

An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 18– 21°C Lagertemperatur und 40 bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsalter verarbeiten.

### \* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M



**3M Deutschland GmbH**  
Industrie-Klebebänder,  
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
Telefon 0 21 31 / 14 26 25  
Telefax 0 21 31 / 14 38 17  
www.3M-Klebetchnik.de  
email: kleben.de@mmm.com

*Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier*