

Datenblatt | Artikelnummer: 726-671

Schutzleiter-Potentialblock; Aufdruck 1-24; mit 1 Einspeiseklemme inkl. Abschlussplatte; Kammerfarbe einheitlich grün-gelb; Kammerkennzeichnung in senkrechter Linie; für 19"-Gestelle; Schmale Bauform




www.wago.com/726-671



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Farbe: ■



Daten
Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsstrom	76 A
Bemessungsstrom 2	24 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) \triangleq Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

Anschlussdaten

Anschlusstyp 1	Seite 1
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen Anschlusstyp	1
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer Aluminium
Eindrähtiger Leiter	0,2 ... 16 mm ² / 24 ... 6 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,2 ... 16 mm ² / 24 ... 6 AWG
Abisolierlänge	16 ... 17 mm / 0.63 ... 0.67 inch
Anschlusstyp 2	Seite 2
Anzahl Anschlussstellen	2
Eindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Abisolierlänge 2	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 inch
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung

Geometrische Daten

Breite	34,6 mm / 1.362 inch
Höhe	132 mm / 5.197 inch
Tiefe	80,7 mm / 3.177 inch

Mechanische Daten

Bauform	schmale Bauform
Aufdruck	Aufdruck 1-24

Werkstoffdaten

Farbe	dunkelgrau
Gewicht	216.704 g

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4055143623513
Zolltarifnummer	85369010000

eCl@ss 9.0	27-24-26-08
eCl@ss 8.0	27-24-26-08
ETIM 6.0	EC001604
ETIM 5.0	EC001604

Zulassungen / Zertifikate

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	CSA DEKRA Certification B.V.	1101143
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	71-100850

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	UL UL International Germany GmbH	E45172

Passende Produkte

Allgemeines Zubehör

	Art-Nr.: 726-902 Adapter	www.wago.com/726-902
--	------------------------------------	--

Beschriftungsmaterial

	Art-Nr.: 209-185 Adapter	www.wago.com/209-185
	Art-Nr.: 210-612 Beschriftungsstreifen; zum Selbstbeschriften; unbedruckt; Selbstklebend	www.wago.com/210-612

Prüfen und Messen

	Art-Nr.: 210-137 Prüfstecker; Ø 2,3 mm; mit 500mm-Leitung	www.wago.com/210-137
--	---	--

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext



726-671

Oct 18, 2017

DOC
26,1 kB

Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.