

## Gerätemarkierer LM MT300 20X8 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Klebeetiketten aus Polyester
- Geeignet für DIN A4 Laserdrucker
- Abriebfest
- Hoch hitzebeständig
- Zur Kennzeichnung von Schaltgeräten und Modulen aller Art
- Auch mit Kugelschreiber oder Beschriftungstift STI beschreibbar

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	<a href="#">1686381044</a>
Typ	LM MT300 20X8 WS
Ausführung	Gerätemarkierer, Etikett, 20.3 x 8 mm, Polyester, PVC frei, Farbe: weiß
GTIN (EAN)	4008190493936
VPE	10 Stück

**Gerätemarkierer  
LM MT300 20X8 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	20,3 mm	Breite	8 mm
Nettogewicht	11,2 g		

**Markierungen**

Anzahl je Bogen	264	Aufdruckverfahren	Laserdruck
Ausführung	selbstklebend	Brennbarkeitsklasse nach UL94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-45 °C
Farbe	weiß	Kleber	permanenter Acrylcopolymer
Laserdruckerbeschriftbar	Ja	Leiterausendurchmesser	-
Materialfarbe nach Widerstandskode	9	Matrixdruckerbeschriftbar	Nein
Plotterbeschriftbar	Ja	PrintJet	Nein
Speed-Marking-Laser	Nein	Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja
Thermotransferdruckerbeschriftbar	Nein	Werkstoff	Polyester, PVC frei

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC001288	ETIM 3.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	24-19-02-18
eClass 5.1	27-14-91-29	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

**Zulassungen**

Zulassungen

